



Domicio Social:

Conde Fenosa, 21 – 1º
Apartado de Correos: 59
32300 O Barco de Valdeorras (Ourense) – España
Teléfonos: 00 34 **988 32 07 34**
00 34 **988 32 04 73**
Fax: 00 34 **988 32 24 51**
e-mail: grafitosbarco@grafitosbarco.com

Fábrica:

Rua de Albar (Ctra. de Entoma) – A Barxa
32300 O Barco de Valdeorras (Ourense) – España
Teléfono: 00 34 **988 32 07 88**
Fax: 00 34 **988 32 27 79**

Página nº 1 de 2

FICHA DE ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

Material : Coque Metalúrgico.
Granulometrías : 0'00 – 1'00 mm. 0,30-7,00mm 0'50 – 4'00 mm. 1'00 – 5'00 mm.
Nombre Comercial : Recarburante CM + granulometría (P.ej.: Recarburante CM, 0,50-4,00 mm)

Análisis Químico :

| Parámetro | Método / Instrumento de determinación | Especificación Típica (*) |
|-----------------------|--|---------------------------|
| Humedad | Balanza de humedades GRAM PRECISION SERIE SV En estufa a 106°C, por pérdida de peso | 0,65 % |
| Carbono (base seca) | Por diferencia: % C. F. = 100 % - (%Cenizas + %Volátiles) | 87,34 % |
| Cenizas (base seca) | ISO 1171 (= UNE 32004) | 11,43 % |
| Volátiles (base seca) | ISO 562 (= UNE 32019) | 1,20 % |
| Azufre | ASTM D4239-05 - LECO SC 132 / LECO SC 432 | 0,565 % |

Análisis Granulométrico :

| Parámetro | Método / Instrumento de determinación | Especificación Típica (*) |
|--|---|---------------------------|
| > límite superior del intervalo granulométrico | % del peso total retenido en tamiz del límite superior del intervalo granulométrico. | 2,85 % |
| < límite inferior del intervalo granulométrico | % del peso total que pasa por tamiz del límite inferior del intervalo granulométrico. | 6,88 % |

Envases / Embalajes :

- ✓ Sacos de 15 - 20 - 25 kgs. sobre palet de 1.000 kgs. con funda plástica retráctil.
- ✓ Big bags de 1.000 kgs. sobre palet.
- ✓ Granel.

Identificación / Documentación de Calidad :

- ✓ El producto se entregará identificado con el nombre del fabricante, nombre del producto y número de lote de fabricación.
- ✓ Con cada entrega se enviará el Boletín de Análisis del correspondiente lote de fabricación. Las determinaciones analíticas se realizan en nuestro laboratorio utilizando los métodos e instrumentos de determinación señalados. Los valores de cada uno de los parámetros reflejados en los boletines de análisis de cada lote se corresponden con el valor promedio de las distintas determinaciones realizadas para ese parámetro y en ese lote.
- ✓ Las analíticas de comprobación y la preparación de muestras patrón para determinados parámetros se realizan, según métodos normalizados, por SGS Española de Control, SA que dispone de laboratorios acreditados según NBN EN ISO / IEC 17025:2005 para la realización de ensayos relativos a todos los parámetros contenidos en la presente especificación.

(*)Fecha de actualización
especificación típica

31/12/2020

Especificación técnica

RECARBURANTE CM



Domicio Social:

Conde Fenosa, 21 – 1º
Apartado de Correos: 59
32300 O Barco de Valdeorras (Ourense) – España
Teléfonos: 00 34 **988 32 07 34**
00 34 **988 32 04 73**
Fax: 00 34 **988 32 24 51**
e-mail: grafitosbarco@grafitosbarco.com

Fábrica:

Rua de Albar (Ctra. de Entoma) – A Barxa
32300 O Barco de Valdeorras (Ourense) – España
Teléfono: 00 34 **988 32 07 88**
Fax: 00 34 **988 32 27 79**

Notas :

- ✓ La ficha de especificaciones de producto se revisará al menos cada seis meses para recoger como valores típicos los valores promedio obtenidos en nuestro laboratorio, durante ese periodo, para los distintos parámetros del total de lotes analizados de este material.
- ✓ Valores máximos y mínimos de los parámetros de análisis según los métodos e instrumentos de determinación especificados:
 - Humedad: 1'00% Máx.
 - Carbono: 87'00% Mínimo
 - Cenizas: 11'50% Máx.
 - Volátiles: 1,50 % Máx.
 - Azufre: 0'90 % Máx.
 - Límite superior granulometría: menor o igual 10%
 - Límite inferior granulometría: menor o igual 10%
- ✓ En siguiente cuadro se recogen las revisiones realizadas por cambios de parámetros sustanciales en la especificación del producto (método determinación, valores máximos/mínimos de parámetros,...), excepto valores de especificaciones típicas obtenidos cada semestre

| Revisión | Fecha | Motivo o causa de la revisión |
|----------|------------|--|
| 1 | 22/06/09 | 1) Agrupación de las distintas granulometrías en la misma ficha de producto. 2) Inclusión de métodos de determinación asociados a los equipos existentes: - LECO SC 132 calibrado utilizando muestras patrón controladas según ASTM D4239-05 - LECO TN 114 calibrado utilizando muestras patrón controladas según ASTM D5373-08 3) Inclusión de los valores típicos como valores promedio de las determinaciones realizadas para los distintos parámetros y lotes durante el periodo 01/01/2.009 a 22/06/2.009 |
| 2 | 31/12/09 | 1) Inclusión de los valores típicos como valores promedio de las determinaciones realizadas para los distintos parámetros y lotes durante el periodo 22/06/2.009 a 31/12/2.009 |
| 3 | 30/06/10 | 1) Inclusión de los valores típicos como valores promedio de las determinaciones realizadas para los distintos parámetros y lotes durante el periodo 31/12/2.009 a 30/06/2.010 |
| 4 | 31/12/10 | 1) Inclusión de los valores típicos como valores promedio de las determinaciones realizadas para los distintos parámetros y lotes durante el periodo 01/07/2.010 a 31/12/2.010 |
| 5 | 30/06/11 | 1) Inclusión de los valores típicos como valores promedio de las determinaciones realizadas para los distintos parámetros y lotes durante el periodo 31/12/2.010 a 30/06/2.011 2) Inclusión de nuevos equipos de determinación: - ELTRA ONH 2000 calibrado utilizando muestras patrón controladas |
| 6 | 31/12/11 | 1) Inclusión de los valores típicos como valores promedio de las determinaciones realizadas para los distintos parámetros y lotes durante el periodo 01/07/2.011 a 31/12/2.011 |
| 7 | 30/06/12 | 1) Inclusión de los valores típicos (especificación típica) como valores promedio de las determinaciones realizadas para los distintos parámetros y lotes durante periodos semestrales (Enero-Junio, Julio- -Diciembre) de cada año natural |
| 8 | 31/12/2017 | Inclusión de nuevo equipo para determinación de Azufre: LECO SC 432. Calibrado utilizando muestra patrón controladas según ASTM D5373-05 |

(*)Fecha de actualización especificación típica

31/12/2020

Especificación técnica

RECARBURANTE CM